

Multi Mixer



エポキシ 2 液接着剤 攪拌後

SA Giken



絵具+歯磨粉

(1cup 30g)

3 分間



コーキング材+絵具

(1cup 30g)

8 分間



生クリーム(1cup 15g)

5 分間

(ホエー液を捨てた状態)



仕様

攪拌(1oz カップ x2 個)

電源 AC100V 2A 1500rpm(50Hz 時)

タイマー 00.0 の時 0.1~99.9 秒

000 の時 1~999 秒

000. の時 1~999 分

推奨カップ HEIKO A-PET 1 オンス

違う容器を、使用したい場合は、ご相談下さい。

製造元:

SA 有限会社エスエー技研
Giken

東京都昭島市東町 4-6-6

TEL:042-549-0654 FAX:042-549-0658

販売元:

